



## Förskruvningslåda Plast

Sortimentslåda med de mest frekventa artiklarna som används vid installationer.

- Gummigenomföringar RUTASEAL® M12-M32
- Genomföringar med avlastning KLIKSEAL® M20-M25
- Förskruvningar Polyamid IP68 M12-M40
- Reducering M25-M20
- Förstoring M20-M25
- Kontramutter Polyamid M12-M40

Sortimentet är förpackat i en praktiskt indelad plastlåda. Varje fack tydligt märkt med E-nummer och typ.

## Innehåll

### TRS - Gummigenomföringar EPDM

- 6st E14 582 33 Gummigenomföring M12
- 6st E14 582 34 Gummigenomföring M16
- 10st E14 582 35 Gummigenomföring M20
- 7st E14 582 36 Gummigenomföring M25
- 4st E14 582 37 Gummigenomföring M32

### TKS - KLIKSEAL®

- 40st E14 758 01 Genomföring med avlastning M20
- 30st E14 758 02 Genomföring med avlastning M25

### Förskruvningar Polyamid IP68 - RAL 7001

- 5st E14 761 11 Förskruvning Polyamid IP68 M12
- 10st E14 761 12 Förskruvning Polyamid IP68 M16
- 30st E14 761 13 Förskruvning Polyamid IP68 M20
- 5st E14 761 19 Förskruvning Polyamid IP68 M20
- 15st E14 761 14 Förskruvning Polyamid IP68 M25
- 4st E14 761 15 Förskruvning Polyamid IP68 M32
- 2st E14 761 16 Förskruvning Polyamid IP68 M40

### Reducering - Förstoring

- 4st E14 772 65 Reducering Polyamid M25 - M20
- 4st E14 772 28 Förstoring Polyamid M20 - M25

### Kontramuttrar

- 5st E14 772 31 Kontramutter Polyamid M12
- 10st E14 772 32 Kontramutter Polyamid M16
- 30st E14 772 33 Kontramutter Polyamid M20
- 15st E14 772 34 Kontramutter Polyamid M25
- 4st E14 772 35 Kontramutter Polyamid M32
- 2st E14 772 36 Kontramutter Polyamid M40

## Varianter

E-NUMMER	HÖJD MM	BREDD MM	DJUP MM	ANTAL/FÖRP
1476250	80	460	360	1